


Montageadapter för processgivare

ADAPT IFM-RJT 2

Utgående artikel



- 1 Aseptoflexgänga
2 Aseptoflex tätningsskiva

EC 1935/2004 

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	25
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	291,8
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning		Aseptoflex
Processanslutning		Röranslutning 2"
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar		0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866		H4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------