

Processadapter för rör DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33302

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga



1 Aseptoflexgänga

EC 1935/2004 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärldirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	224,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: EPDM
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	Röranslutning DN40 DIN 11864-1-A-BS
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal