


Processadapter för rör DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Aseptoflexgänga

EC 1935/2004 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	328,4
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	Röranslutning DN50 DIN 11864-1-A-BS
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal