




Processadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



- 1 läckageport
- 2 Packningsyta
- 3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande	med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar]	16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	226,5
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Tätning	Packning
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Tillbehör

Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	tätningssring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------