


Processadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	25
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	226
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4	
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario	
Processanslutning	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Tätning	Packning	
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4	
Tillbehör		
Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054	
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123	
	tätningssring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	