


Processadapter Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 Invändig gänga G1 Aseptoflex Vario
- 2 läckageport
- 3 mutter för O-ring 24x2
- 4 Packningsyta



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande	för rör, för enheter med Aseptoflex Vario-adapter, för rör, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Tryckhållfasthet [bar]	40

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	130,5
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Tätning	Packning
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Tillbehör

Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	tätningssring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------