




T-stycke

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 Packningsyta

EC 1935/2004 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar]

25

Hänvisning till tryckangivelse

för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]

305,5

Material, i kontakt med mediet

rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,8 / Rz 4

Givaranslutning

G 1 Aseptoflex Vario

Processanslutning

Svetsadapter Ø 29 mm

Tätning

Packning

Tillbehör

Ingående delar

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054

Tillbehör (alternativ)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123

Anmärkning

Förpackning

1 antal