


Processadapter för rör DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 läckageport



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande

för ISO-rör (serie B)

Tryckhållfasthet

[bar]

40

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt

[g]

142

Monteringstyp

för ISO-rör (serie B)

Material, i kontakt med mediet

rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4

Givaranslutning

G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario

Processanslutning

Röranslutning DN33,7 DIN 11864-1-A-BS

Tätning

Packning

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866

H4

Tillbehör

Ingående delar

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054

Tillbehör (alternativ)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123

tätningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124

Anmärkning

Förpackning

1 antal