


Universell processadapter

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30 x 2, FKM
2 O-ring 36 x 3, EPDM

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	378
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Aseptoflex Vario
Processanslutning	universell processadapter Rd 52
Tätning	Packning
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

E33341



Universell processadapter

ADAPT UNI RD52

Tillbehör	
Ingående delar	O-ring: 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, FDA kompatibel
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	tätningssring, PEEK, FDA kompatibel, E30124
Anmärkning	
Förpackning	1 antal