


Dykrör

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Aseptoflexgänga



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt Ø 10 mm
Applikation	hygienisk miljö
Rekommenderat medie	Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar
Tryckhållfasthet [bar]	25

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	45
------------------	----

Mekaniska data

Vikt [g]	173,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	G 1/2 Ø 10 mm
Processanslutning	Aseptoflex
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,6 / -

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------