


Dykrör

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 500 mm
Tryckhållfasthet [bar]	16

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	482
------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	271
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	G 1/2 Ø 10 mm
Processanslutning	G 1/2

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------