




Mäthuvud för infraröda temperaturgivare

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...250

Mekaniska data

Vikt [g] 169,5

Material AlMg3 svart eloxerad; rostfritt stål (1.4305 / 303); låsmuttrar: rostfritt stål (1.4301 / 304); O-ring: FKM


Material lens härdat optiskt glas

Åtdragningsmoment [Nm] 0,165

Anmärkning

Förpackning 1 antal

diagram och grafer



1 diameter på mätpunkten

2 mättdistan