

Fiberoptik envägsavkännade givare

FIBRE OPTIC 5M



Applikation

Utförande

anslutning till IR-temperaturgivare TWxx11

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...250

Mekaniska data

Vikt

[g]

365

Anslutning fiberoptik

1/4"-36UNS-2A

Typ av sensorhuvud

rak

Totallängd

[mm]

5000

Min. böjradie

[mm]

120

Fiberplacering



Fibermaterial

quartz / quartz

Fiberhuvudmaterial

CuNiZn

Material fibermantel

rostfritt stål

Anmärkning

Förpackning

1 antal