


E35064



Kylmantel för infraröda temperaturgivare

COOLING JACKET




Applikation		
Utförande		för infraröda temperaturgivare TWxxxx, M30
Montage		Kylning av givare (luft eller vatten); (TW)
Tryckhållfasthet	[bar]	6
Mekaniska data		
Vikt	[g]	388,6
Material		Mässing; koppar; Stål förzinkat
Anmärkning		
Förpackning		1 antal


Kylmantel för infraröda temperaturgivare

COOLING JACKET

diagram och grafer



B.



A Montage

B kylkapacitet

invändig temperatur som funktion på utvändig temperatur

Tw
= kylvattentemperatur 1,6 L/min

1: invändig temperaturnvä [°C]

2: utvändig temperatur [°C]