


E35068



Kylmantel för infraröda temperaturgivare

COOLING JACKET



Applikation

Utförande	för infraröda temperaturgivare TWxxxx, M30
Montage	Kylning av givare (luft eller vatten); (TW)
Tryckhållfasthet [bar]	6

Mekaniska data

Vikt [g]	493,5
Material	rostfritt stål (1.4301 / 304)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Kylmantel för infraröda temperaturgivare


COOLING JACKET

diagram och grafer

A.



B.



A Montage

B kylkapacitet

invändig temperatur som funktion på utvändig temperatur

T_w kylvattentemperatur 1 L/min
=

1: invändig temperaturnvä [°C]

2: utvändig temperatur [°C]