

Dykrör

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 100 mm
Tryckhållfasthet [bar]	16

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	72
------------------	----

Mekaniska data

Vikt [g]	120
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	1/2" NPT Ø 10 mm
Processanslutning	1/2" NPT

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------