


Svetsdykrör för temperaturgivare

WELDING THERMOWELL G1/2



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelement EL = 100 mm
Tryckhållfasthet [bar]	100

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	73
------------------	----

Mekaniska data

Vikt [g]	315,7
Mått [mm]	Ø 10
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	G 1/2
Processanslutning	Svetsadapter Ø 30 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,6 / -

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------