


Dykrör

THERMOWELL D8/G1/2/L=300

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E35030

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	16
------------------	-------	----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	282
-------------	------	-----

Mekaniska data

Vikt	[g]	0,166
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning		Ø 8 mm
Processanslutning		G 1/2

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------