


Dykrör

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX300 V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E36330

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	16
------------------	-------	----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	282
-------------	------	-----

Mekaniska data

Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	Ø 8 mm
Processanslutning	1/2" NPT

Tillbehör

Ingående delar	Värmeledningspasta
----------------	--------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------