


Dykrör

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 16

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm] 82

Mekaniska data

Material rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Givaranslutning Ø 8 mm

Processanslutning 1/2" NPT

Tillbehör

Ingående delar Värmeledningspasta

Anmärkning

Förpackning 1 antal