


Svetsdykrör för temperaturgivare

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 50 mm
Tryckhållfasthet [bar]	300

Mekaniska data

Vikt [g]	159,3
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon Ø 6 mm
Processanslutning	Svetsadapter Ø 34 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	≤ 0,6 / -
Inbyggnadslängd EL [mm]	49
Borrlängd BL [mm]	87

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------