


Svetsdykrör för temperaturgivare

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande för anslutning av mätelement EL = 100 mm

Tryckhållfasthet [bar] 300

Mekaniska data

Vikt [g] 171,5

Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning G 1/2 tätningsskon Ø 6 mm

Processanslutning Svetsadapter Ø 34 mm

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar ≤ 0,6 / -

Inbyggnadslängd EL [mm] 99

Borrlängd BL [mm] 137

Anmärkning

Förpackning 1 antal