




Svetsdykrör för temperaturgivare

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande

för anslutning av mätelemt EL = 300 mm

Tryckhållfasthet

[bar]

400

Noggrannhet / Avvikelse

Max. tillåten flödes hastighet

[m/s]

25

Mekaniska data

Vikt

[g]

1236

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning

1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT

Processanslutning

Svetsadapter Ø 38,1 mm

Inbyggnadslängd EL

[mm]

191

Borrlängd BL

[mm]

228,6

Anmärkning

Förpackning

1 antal