


Svetsdykrör för temperaturgivare

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande

för anslutning av mätelemt EL = 150 mm

Tryckhållfasthet

[bar]

300

Mekaniska data

Vikt

[g]

184,7

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning

G 1/2 tätningsskon Ø 6 mm

Processanslutning

Svetsadapter Ø 34 mm

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

≤ 0,6 / -

Inbyggnadslängd EL

[mm]

149

Borrlängd BL

[mm]

187

Anmärkning

Förpackning

1 antal