


# E37511



## Dykrör

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested

| Applikation                          |                                        |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Utförande                            | för anslutning av mätelemt EL = 100 mm |       |
| Tryckhållfasthet                     | [bar]                                  | 16    |
| Mekaniska data                       |                                        |       |
| Vikt                                 | [g]                                    | 184,3 |
| Material                             | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)       |       |
| Givaranslutning                      | G 1/2 tätningsskon Ø 6 mm              |       |
| Processanslutning                    | G 1/2                                  |       |
| Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,6 / -                              |       |
| Inbyggnadslängd EL                   | [mm]                                   | 68    |
| Borrlängd BL                         | [mm]                                   | 137   |
| Anmärkning                           |                                        |       |
| Förpackning                          | 1 antal                                |       |