


Dykrör

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikation		
Utförande		för anslutning av mätelelement EL = 150 mm
Tryckhållfasthet	[bar]	16
Mekaniska data		
Vikt	[g]	197,5
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning		G 1/2 tätningsskon Ø 6 mm
Processanslutning		G 1/2
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar		≤ 0,6 / -
Inbyggnadslängd EL	[mm]	118
Borrlängd BL	[mm]	187
Anmärkning		
Förpackning		1 antal