


Dykrör

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=100



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 100 mm
Tryckhållfasthet [bar]	100
Hänvisning till tryckangivelse	< 250 °C

Mekaniska data

Vikt [g]	107,8
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	Ø 6 mm
Processanslutning	G 1/2
Inbyggadslängd EL [mm]	83
Borrlängd BL [mm]	95

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------