


Dykrör

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 150 mm
Tryckhållfasthet [bar]	100
Hänvisning till tryckangivelse	< 250 °C

Mekaniska data

Vikt [g]	142,8
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	G 1/2 Ø 6 mm
Processanslutning	G 1/2
Inbyggadslängd EL [mm]	124
Borrlängd BL [mm]	150

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------