


## Dykrör

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250



## Applikation

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Utförande                      | för anslutning av mätelemt EL = 250 mm |
| Tryckhållfasthet [bar]         | 100                                    |
| Hänvisning till tryckangivelse | < 250 °C                               |

## Mekaniska data

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Vikt [g]               | 136,5                         |
| Material               | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
| Givaranslutning        | Ø 6 mm                        |
| Processanslutning      | G 1/2                         |
| Inbyggadslängd EL [mm] | 233                           |
| Borrlängd BL [mm]      | 245                           |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|