


Dykrör

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 100 mm
Tryckhållfasthet [bar]	100
Hänvisning till tryckangivelse	< 250 °C

Mekaniska data

Vikt [g]	100
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	G 1/4 Ø 6 mm
Processanslutning	G 1/4
Inbyggadslängd EL [mm]	74
Borrlängd BL [mm]	100

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------