


Dykrör

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 300 mm
Tryckhållfasthet [bar]	25

Mekaniska data

Vikt [g]	500,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT
Processanslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	≤ 0,6 / -
Inbyggnadslängd EL [mm]	191
Borrlängd BL [mm]	228,6

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------