


Dykrör

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Utförande

för anslutning av mätelemt EL = 150 mm

Tryckhållfasthet

[bar]

25

Mekaniska data

Vikt

[g]

392

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning

1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT

Processanslutning

Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

≤ 0,6 / -

Inbyggnadslängd EL

[mm]

115

Borrlängd BL

[mm]

152,4

Anmärkning

Förpackning

1 antal