

# E37010




## Dykrör

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

Utgående artikel

Alternativartiklar: E37610

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



### Applikation

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Utförande              | för anslutning av mätelemt EL = 100 mm |
| Tryckhållfasthet [bar] | 16                                     |

### Mät-/ Inställningsområde

|                  |    |
|------------------|----|
| Problängd L [mm] | 82 |
|------------------|----|

### Mekaniska data

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Vikt [g]          | 115,4                         |
| Material          | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
| Givaranslutning   | Ø 6 mm                        |
| Processanslutning | G 1/2                         |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|