


Dykrör

THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=150



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 150 mm
Tryckhållfasthet [bar]	16

Mekaniska data

Vikt [g]	175
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon Ø 6 mm
Processanslutning	1/2" NPT
Inbyggnadslängd EL [mm]	144
Borrlängd BL [mm]	187

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------