


Dykrör

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 300 mm
Tryckhållfasthet [bar]	400

Noggrannhet / Avvikelse

Max. tillåten flödeshastighet [m/s]	12
-------------------------------------	----

Mekaniska data

Vikt [g]	354,6
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT
Processanslutning	1/2" NPT
Inbyggnadslängd EL [mm]	201
Borrlängd BL [mm]	228,6

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------