


Dykrör

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 350 mm
Tryckhållfasthet [bar]	400

Noggrannhet / Avvikelse

Max. tillåten flödeshastighet [m/s]	6
-------------------------------------	---

Mekaniska data

Vikt [g]	461,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT
Processanslutning	1/2" NPT
Inbyggnadslängd EL [mm]	277
Borrlängd BL [mm]	304,8

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------