




Svetsdykrör för temperaturgivare

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation	
Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 83 mm
Tryckhållfasthet [bar]	160
Mekaniska data	
Vikt [g]	79,6
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 3/8 Invändig gänga Ø 3 mm
Processanslutning	Svetsadapter Ø 25 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,4 / -
Inbyggnadslängd EL [mm]	50
Borrlängd BL [mm]	83
Anmärkning	
Förpackning	1 antal