


Dykrör

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Utförande

för anslutning av mätelelement EL = 83 mm

Tryckhållfasthet

[bar]

16

Mekaniska data

Vikt

[g]

101,2

Material

rostfritt stål (1,4435 / 316L)

Åtdragningsmoment

[Nm]

20

Givaranslutning

G 3/8 Invändig gänga Ø 3 mm

Processanslutning

G 1/2

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

< 0,4 / -

Inbyggnadslängd EL

[mm]

20

Borrlängd BL

[mm]

83

Anmärkning

Förpackning

1 antal