


Dykrör

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 83 mm
Tryckhållfasthet [bar]	16

Mekaniska data

Vikt [g]	97
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Åtdragningsmoment [Nm]	20
Givaranslutning	G 3/8 Invändig gänga Ø 3 mm
Processanslutning	G 1/2
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,4 / -
Inbyggnadslängd EL [mm]	30
Borrlängd BL [mm]	83

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------