


## Dykrör

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004



## Applikation

Utförande

för anslutning av mätelemt EL = 83 mm

Tryckhållfasthet

[bar]

25

## Mekaniska data

Vikt

[g]

108,4

Material

rostfritt stål (1,4435 / 316L)

Givaranslutning

G 3/8 Invändig gänga Ø 3 mm

Processanslutning

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

&lt; 0,4 / -

Inbyggnadslängd EL

[mm]

50

Borrlängd BL

[mm]

83

## Anmärkning

Förpackning

1 antal