


Processadapter för små flöden

FLOW ADAPT M12X1 AL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Utförande

för flödesgivare och flödesvakter M12 x 1

Medietemperatur

[°C]

0...80

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde

[ml/min]

2...50

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Monteringstyp

kabelförskruvning; (1/8" NPT installationsposition efter behov)

Mått

[mm]

M12

Gångbeteckning

M12

Material

AlCuMgPb (3.1645) svart eloxerad

Anmärkning

Förpackning

1 antal