




Anslutningskabel hona


ADOGH050MSS0010E05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PVC, orange; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E40051



Anslutningskabel hona

ADOGH050MSS0010E05

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
GY =	blå
WH =	grå
	vit