


Anslutningskabel hona

ADOAH050MSN0002A05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ENC10A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation

Ex zon 1

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Säkerhetsklassificering

Max. egenkapacitans

[nF]

0,152

Max. egeninduktans

[μH]

1,2

Mekaniska data

Mått

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Anmärkning

vid användande av kontakter i explosionsskyddade (ATEX) utrymmen finns speciella krav beträffande kabeldragning.

installationsföreskrifternas krav måste ovillkorligen tas i beaktande av användaren under dennes enskilda ansvar.

Förpackning

1 antal

E40075



Anslutningskabel hona


ADOAH050MSN0002A05

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit