




Anslutningskabel hona

ADOAH050MSN0005A05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Applikation		Ex zon 1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Säkerhetsklassificering		
Max. egenkapacitans	[nF]	0,38
Max. egeninduktans	[µH]	2,95
Mekaniska data		
Mått	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Anmärkning		vid användande av kontakter i explosionsskyddade (ATEX) utrymmen finns speciella krav beträffande kabeldragning. installationsföreskrifternas krav måste ovillkorligen tas i beaktande av användaren under dennes enskilda ansvar.
Förpackning		1 antal

E40076



Anslutningskabel hona


ADOAH050MSN0005A05

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit