


T-Stycke med skärningskoppling

T-PIECE QL22-18-22/VA



Applikation	
Utförande	för givare och adapter med processanslutning M26x1,5
Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	160
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	385,5
Monteringstyp	rekommendation: precisionsstålrör 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	M26 x 1,5
Processanslutning	Ø 22 mm
Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, för direktanslutning av flödesgivare, E40104
Anmärkning	
Anmärkning	använd en smörjande pasta passande och godkänd för ändamålet
	observera installationen av kompressionsringbeslagen
Förpackning	1 antal