


Adapter för processgivare

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Applikation

Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	100

Godkännanden / tester

Tryckkärldirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	57,9
Mått [mm]	M18 x 1,5
Gångbeteckning	M18 x 1,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment [Nm]	50
Givaranslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2
Insticksdjup [mm]	21; (Mätsond SID, SFD, TN)

Tillbehör

Ingående delar	Tätningar: 1, NBR förstärkt fiber
----------------	-----------------------------------

Anmärkning

Anmärkning	I tillämpningar >30 bar använd en lämplig högtrycksadapter. för dricksvattenapplikationer byt tätningar till passande för applikationen
Förpackning	1 antal