




Adapter för processgivare

Adapter SI0/G1/2/MS



Applikation

Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	30

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	59,2
Mått [mm]	M18 x 1,5
Gångbeteckning	M18 x 1,5
Material	mässing (2.0401)
Givaranslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2
Insticksdjup [mm]	21; (Mätsond SID, SFD, TN)

Tillbehör

Ingående delar	Tätningar: 1, AFM
----------------	-------------------

Anmärkning

Anmärkning	I tillämpningar >30 bar använd en lämplig högtrycksadapter.
Förpackning	1 antal