


## Adapter för processgivare

Adapter SI0/G1/4/MS



## Applikation

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Applikation            | för industriell montering      |
| Media                  | flytande och gasformiga medier |
| Tryckhållfasthet [bar] | 30                             |

## Godkännanden / tester

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckkärlsdirektivet  | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren              |
| Säkerhetsföreskrifter | Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |

## Mekaniska data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Vikt [g]          | 60,6                         |
| Mått [mm]         | M18 x 1,5                    |
| Gängbeteckning    | M18 x 1,5                    |
| Material          | mässing (2.0401)             |
| Givaranslutning   | M18 x 1,5 Invändig gänga     |
| Processanslutning | gängad anslutning G 1/4      |
| Insticksdjup [mm] | 13,5; (Mätsond SID, SFD, TN) |

## Tillbehör

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ingående delar | Tätningar: 1, AFM |
|----------------|-------------------|

## Anmärkning

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Anmärkning  | I tillämpningar >30 bar använd en lämplig högtrycksadapter. |
| Förpackning | 1 antal                                                     |