

Adapter för processgivare

Adapter SI1/G1/4/VA



CRN

Applikation	
Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	100
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	60,6
Mått [mm]	M18 x 1,5
Gängbeteckning	M18 x 1,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4
Insticksdjup [mm]	13,5; (Mätsond SID, SFD, TN)
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 1, AFM
Anmärkning	
Anmärkning	I tillämpningar >30 bar använd en lämplig högtrycksadapter. för dricksvattenapplikationer byt tätningar till passande för applikationen
Förpackning	1 antal