


Adapter för processgivare

Adapter SI1/M12x1/VA



Applikation

Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	100

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	56,4
Mått [mm]	M18 x 1,5
Gängbeteckning	M18 x 1,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning M12 x 1
Insticksdjup [mm]	13,5; (Mätsond SID, SFD, TN)

Tillbehör

Ingående delar	Tätningar: 1, AFM
----------------	-------------------

Anmärkning

Anmärkning	I tillämpningar >30 bar använd en lämplig högtrycksadapter. för dricksvattenapplikationer byt tätningar till passande för applikationen
Förpackning	1 antal